

One of labels 928-935 as
Indicated in TABLE 1 (on either fork
pocket)

LM-EBT, LM-HRT, LM-EBNT, LM-HRNT

TABLE 1

LABEL	MODEL
928	LM-OBT *
929	LM-OBNT *
930	LM-1T *
931	LM-EBT
932	LM-HRT
933	LM-EBNT
934	LM-HRNT
935	LM-1NT *

1153 (on either fork pocket)

*see LM-OBT, LM-OBNT,
LM-1T, LM-1NT Label page

MODEL / MODELO / MODÈLE _____
WEIGHT / PESO / MASS _____
CAPACITY / CAPACIDAD / CAPACITÉ _____
SERIAL / SERIE / SÉRIE _____
UNITS: 2.2 lb. = 1kg 1" (or 1in.) = 2.54cm 1153

⚠ WARNING


Material handling is inherently dangerous; improper use of this product might result in serious personal injuries sustained by the operator and bystanders. To reduce the risks:

- DO NOT use if safety chain/strap is damaged or absent.
- Law requires you to contact manufacturer of your lift truck BEFORE using boom to request:
 - Written approval to use boom with lift truck [29 CFR 1910.178(a)(4)].
 - Markings (labels) for lift truck that:
 - Identify this fork-mounted boom AND
 - Give approximate payload of truck and boom at maximum fork elevation with laterally-centered load. [29 CFR 1910.178(a)(5)]
- DO NOT use boom UNTIL lift truck manufacturer provides corrected maximum rated load tags for your forklift truck.
- DO NOT attempt to lift more than the rated load of the boom or lift truck, whichever is smaller. The table below shows the maximum rated load of the BOOM ONLY; you MUST compare the appropriate table entry with the corrected max. rated load label provided by the fork truck manufacturer.
- DO NOT stand boom on end. Always store boom in horizontal position.
- DO NOT use boom as jib crane. Only use boom when properly mounted on and secured to fork truck.
- DO NOT use to lift loads overhead. ONLY raise load as high as necessary to move it. Keep personnel clear of suspended load.

⚠ ADVERTENCIA

La manipulación de materiales es inherentemente peligrosa: uso impropio de este producto podría resultar en daños personales serios al operador y/o a los espectadores. Para reducir los riesgos:

- NO use si la cadena/correa de seguridad está dañada o ausente
- Na ley requiere que se ponga en contacto con el fabricante de su (horquilla) camioneta elevadora ANTES de usar el auge para pedir:
 - Aprobación por escrito para el uso del auge con la camioneta elevadora [29 CFR 1910.178(a)(4)].
 - Marcas (etiquetas) para la camioneta elevadora que:
 - Den peso máximo aproximado del camión y el auge a una elevación de la horquilla máxima con la carga lateralmente centrada. [29 CFR 1910.178(a)(5)].
- NO use el auge HASTA que el fabricante de la camioneta elevadora le haya proveído con las etiquetas de la correcta carga máxima tasada para su camioneta elevadora.
- NO intente elevar más de la carga tasada del auge o camioneta elevadora, lo que sea menor. La tabla de continuación del ensayo la máxima carga tasada para EL AUJE SOLO. DEBE comparar la tabla con la correcta carga máxima tasada de la etiqueta que el fabricante le ha proveído.
- NO apoye el auge en su extremo. Siempre guarde el auge en la posición horizontal.
- NO use el auge como una grúa. Solo use el auge cuando esté correctamente montado y asegurado al camión.
- NO use para elevar cargas por encima. SOLO eleve la carga tan alto como sea necesario para moverla. Mantenga al personal fuera del alcance de la carga suspendida.



Weight of LM-boom by model: (Peso del LM-Auge por modelo):	LM-OBT-4k	405 (-184 kg)
LM-OBT-6k	456 (-207.3 kg)	
LM-OBT-8k	622 (-283 kg)	

HOOK POSITION (Posición del gancho)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Distance from outer edge of fork pockets in inches (Distancia desde los extremos externos de las horquillas en pulg.)	36 (-91)	48 (-122)	60 (-152)	72 (-183)	84 (-213)	91.5 (-230)	99 (-251)	105.5 (-271)	114 (-290)	121.5 (-309)	129 (-328)	136.5 (-347)	144 (-366)

Maximum rated load in pounds (kg) of a load suspended from a single hook located at the corresponding "Hook position". (Máxima carga tasada en pounds (kg) de la carga suspendida desde un solo gancho localizado a la correspondiente posición del gancho.)

LM-OBT-4k	4000 (-1800)	3750 (-1700)	3500 (-1590)	3250 (-1477)	3000 (-1360)	2845 (-1290)	2690 (-1222)	2430 (-1114)	2275 (-1030)	2220 (-1010)	2060 (-936)	1945 (-884)	1790 (-810)
LM-OBT-6k	6000 (-2727)	5000 (-2275)	4500 (-2045)	4000 (-1820)	3500 (-1591)	3100 (-1410)	2800 (-1273)	2650 (-1211)	2400 (-1091)	2280 (-1036)	2130 (-969)	2000 (-909)	1800 (-818)
LM-OBT-8k	8000 (-3656)	6500 (-2975)	6000 (-2725)	5300 (-2400)	4800 (-2170)	4000 (-1820)	3500 (-1590)	3000 (-1360)	2600 (-1180)	2440 (-1105)	2280 (-1030)	2130 (-960)	2000 (-900)

928_0414



218 (on either fork pocket)

⚠ WARNING	⚠ ADVERTENCIAS
<p>Improper use might result in death or serious personal injury. Attach device to fork carriage with safety chain/strap.</p> <ul style="list-style-type: none"> Drive lift truck forward until forks contact ends of fork pockets Chain/straps must not be able to disconnect (slide free) from carriage. Safety chain/strap must be taut. Connect chain/strap to carriage via shortest line. 	<p>El uso impropio puede resultar en muerte o heridas personales. Atar aparato al mástil del montacargas con cadenas/correas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Maneje el montacargas para adelante hasta que las cuñas hagan contacto con la orilla del bolsillo de las cuñas. La cadenas y correas no deben de deslizarse (soltarse) del mástil del montacargas. La cadena/correa de seguridad debe de estar apretado. Asegure la cadena/correa al mástil via la ruta mas corta. <p>218 rev/0910</p>

Label 1072 is to be applied to the
outside of individual packaging

⚠ WARNING: Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. 1072

⚠ ADVERTENCIA: Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ WARNING: Cancer - www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer - www.P65Warnings.ca.gov.

1210 (on either fork pocket)

⚠ WARNING

Using this front end attachment exposes occupants and bystanders to risk of serious personal injuries or death. 1210

- DO NOT use this front end attachment with rough terrain lift trucks or telehandlers (boom lifts).
- ONLY use this attachment with high lift trucks utilizing a vertical mast and carriage.
- DO NOT operate truck with attachment on unimproved surfaces. ONLY operate the truck with the attachment on concrete or asphalt surfaces capable of supporting the truck and a full capacity load.

LIFT MASTER FORK TRUCK BOOM

09/26/2023