



Model No.
C-3001

Pneumatic Chair with Dual Tool Trays

Minimum Height: 15"

Maximum Height: 20"

Weight Capacity: 300 lbs.

Contents: 1 Seat, 1 Cylinder, 1 Base assembly

CAUTION

- Do not exceed rated capacity of 300 lbs. (includes seated person and stored items).
- Examine before using. If casters, cylinder or seat appear damaged, discontinue use.
- Use on smooth, level, seamless surfaces only.
- Sit down gently. Avoid shock loads caused by jumping or falling onto seat.
- Various components on this chair may present a pinch hazard. Use caution when opening and closing drawers/trays.
- Do not stand on seat.
- Avoid sitting on edge of seat.

Assembly Instructions:

1. Insert Cylinder into center hole of Base Assembly.
2. Place Seat on top of assembled Base/Cylinder.

Shinn Fu Co. of America, Inc. © April 2014
10939 N. Pomona Avenue
Kansas City, MO 64153
Made in China



N° de modèle
C-3001

Chaise pneumatique avec plateaux doubles à outils

Hauteur minimale : 38 cm (15 po)

Hauteur maximale : 51 cm (20 po)

Capacité maximale : 136 kg (300 lb)

Contenu : 1 siège, 1 piston, 1 ensemble de base

ATTENTION

- Ne dépassez pas la capacité nominale de 136 kg (300 lb) (y compris la personne assise et les outils).
- Vérifiez l'état de la chaise avant de l'utiliser. Si les roulettes, le piston ou le siège semblent endommagés, n'utilisez pas la chaise.
- N'utilisez cette chaise que sur des surfaces lisses, de niveau et sans obstacle.
- Assoyez-vous en douceur. Évitez les charges d'impact créées en sautant ou en tombant sur le siège.
- Plusieurs composants de cette chaise peuvent présenter des dangers de pincement. Faites preuve de prudence lorsque vous ouvrez et fermez les tiroirs/plateaux.
- Ne vous tenez pas debout sur le siège.
- Évitez de vous asseoir sur le rebord du siège.

Instructions d'assemblage :

1. Insérez le piston dans le trou central de la base.
2. Placez le siège sur le dessus du piston monté sur la base.

Shinn Fu Co. of America, Inc. © avril 2014
10939 N. Pomona Avenue
Kansas City, MO 64153, É.-U.
Fabriqué en Chine



N.º de modelo
C-3001

Silla neumática con bandejas dobles para taburete

Altura mínima: 15" (38 cm)

Altura máxima: 20" (51 cm)

Peso: 300 lb (136 kg)

Contenido: 1 asiento, 1 cilindro, 1 ensamblaje de la base

PRECAUCIÓN

- No exceda la capacidad establecida de 300 lb (136 kg). (Incluye a la persona sentada y los artículos almacenados).
- Examine el producto antes de usarlo. Si las ruedas, el cilindro o la silla presentan daños, suspenda el uso.
- Utilícelo únicamente sobre superficies lisas, uniformes y sin obstrucciones.
- Siéntese cuidadosamente. Evite las cargas de impacto causadas al saltar o caer sobre el asiento.
- Existen varios componentes de esta silla que pueden presentar riesgos de perforación. Tenga cuidado cuando abra y cierre los cajones o las bandejas.
- No se pare sobre el asiento.
- Evite sentarse en el borde de la silla.

Instrucciones de ensamblaje:

1. Introduzca el cilindro en el agujero central del conjunto base.
2. Coloque el asiento en el extremo superior de la base ensamblada o el cilindro.

Shinn Fu Co. of America, Inc. © Abril de
2014 10939 N. Pomona Avenue
Kansas City, MO 64153
Fabricada en China