



TRIPP LITE POWER STRIPS *(Standard Models)*

Français : p. 2; Español: p. 3

Your Power Strip is designed to provide convenient multiple AC outlets. NOTE: The Power Strip DOES NOT provide your connected equipment with surge or line noise protection.

ELECTRICAL CONNECTION

Plug your Power Strip into a standard, grounded electrical outlet. DO NOT plug your Power Strip into 2-wire extension cords or adapters. DO NOT drill into or open any part of the housing. There are no user-serviceable parts inside.

EQUIPMENT CONNECTION

Plug your equipment into the Power Strip's AC receptacles. DO NOT plug in equipment that draws more total amps than your Power Strip's amperage rating (see label on Power Strip for amperage rating), or you will trip the circuit breaker. If the circuit breaker trips, remove overload and depress breaker to reset. Leave enough clearance at the end of the Power Strip to allow the circuit breaker to operate normally.

Note: Select models with a power switch feature a protective switch cover. To access the switch, simply flip open the attached cover.


HORIZONTAL MOUNTING

All standard Power Strip models feature clips for mounting to a variety of surfaces.


1. Mark a straight, horizontal line where you want to mount the Power Strip. At each end of the line, mark where the edges of the Power Strip will be located.

2. Using the supplied screws (or other appropriate hardware) mount one clip at each end of the line spaced 1 in (2.5 cm) from your outside marks. If your Power Strip is longer than 48 in (120 cm), mount a third clip midway between the first two clips.

3. Place the Power Strip on bottom edge of the mounting clips and snap into place.



Steps 1 & 2



Step 3



BARRES DE COURANT

(Modèles Standard)

Votre Barre de Courant est conçue pour fournir du C.A. aux prises multiples de manière pratique. NOTE: La Barre de Courant NE PROTEGE PAS pas votre équipement connecté contre les surtensions ou les bruits de ligne.

CONNECTION ELECTRIQUE

Connecter votre Barre de Courant à une prise de terre électrique standard à 3 fils. NE PAS brancher votre Barre de Courant dans des cordons électriques ou adaptateurs à extension de 2 fils. NE PAS percer ou ouvrir toute pièce du logement. Il n'y a pas de pièces utilisables par l'utilisateur à l'intérieur.

CONNECTION DE L'EQUIPEMENT


Brancher votre équipement dans les réceptacles de C.A. de votre Barre de Courant. Ne pas connecter du matériel qui demande plus d'ampères que l'indice d'ampérage de votre Power Strip (se reporter à l'étiquette du Power Strip pour l'indice d'ampérage), ou vous allez déclencher le disjoncteur. Si le coupe circuit dérape, enlever la surcharge et appuyer sur le bouton du coupe circuit pour redémarrer. Prévoir suffisamment de dégagement à l'extrémité de la Barre de Courant afin de permettre au coupe circuit d'opérer normalement.

Note: choisissez des modèles avec un commutateur présentant un couvercle de protection. Pour accéder à ce commutateur, ouvrez simplement le couvercle joint.


MONTAGE HORIZONTAL

Tous les modèles standard de Barre de Courant présentent des clips pour le montage sur des surfaces variées.

1. Marquer d'un trait ou d'une ligne horizontale l'endroit où vous voulez que la Barre de Courant soit montée. A l'extrémité de chaque ligne, marquer l'endroit où les bords seront situés.
2. En utilisant les vissees fournies (ou autre outil approprié), monter un clip à chaque extrémité espacé d' 1 in (2.5 cm) de vos marques extérieures. Si su barra de contactos mide más de 120 cm (48") de largo, monte un tercer soporte entre los dos primeros soportes.
3. Placer la Barre de Courant au bord en bas des clips de montage et faire pression pour la mise en place.



Montage # 1 & 2



Montage # 3





BARRAS DE CONTACTOS POWER STRIP

(Modelos Estándar)

Las barras de contactos de la serie Power Strip han sido diseñadas para proveer múltiples receptáculos de CA. **IMPORTANTE:** Las barras de contactos Power Strip **NO** proveen protección contra picos o ruidos de línea.

CONEXION ELECTRICA

Conecte la barra de contactos Power Strip a una toma estándar de 3 alambres con conexión a tierra. **NO CONECTE** la barra de contactos Power Strip a un adaptador o extensión de 2 alambres. No perforo o abra ninguna parte del gabinete. Esta unidad no contiene partes que puedan ser reparadas por el usuario.

CONEXION DE EQUIPOS


Conecte sus equipos a los receptáculos de CA de la barra de contactos Power Strip. No conecte esta unidad a equipos con demanda eléctrica superior a la capacidad en amperios del Power Strip (refiérase a la etiqueta en la unidad Power Strip para obtener información sobre la capacidad máxima en amperios) o saltará el interruptor de circuitos. De ser así, el interruptor de circuito saltará. Si esto ocurriera, disminuya la carga conectada y oprima el interruptor de circuitos. El interruptor de circuitos ubicado en la parte posterior de la barra de contactos necesita suficiente espacio para operar adecuadamente.

Observación: algunos modelos con interruptor principal también incluyen una cubierta protectora para este interruptor. Para obtener acceso al interruptor, simplemente abra la cubierta correspondiente.


MONTAJE HORIZONTAL

Las barras de contactos estándar Power Strip incluyen ganchos de montaje para ser instaladas en una variedad de superficies.

1. Marque una línea recta horizontal donde desee montar la barra de contactos Power Strip. En los dos extremos de esta línea marque los bordes de la barra de contactos Power Strip.
2. Usando los tornillos proporcionados (u otros tornillos adecuados) ubique un gancho en cada extremo de la línea horizontal a una distancia de 2.5 centímetros hacia el centro de la línea. Si votre Power Strip a une longueur supérieure à 120 cm, installez une troisième bride à mi-chemin entre les deux autres.
3. Ubique la barra de contactos Power Strip en el borde inferior de los ganchos de montaje y oprima hacia abajo rápidamente.



Montaje # 1 & 2



Montaje # 3



LIFETIME LIMITED WARRANTY

Seller warrants this product, if used in accordance with all applicable instructions, to be free from original defects in material and workmanship for its lifetime. If the product should prove defective in material or workmanship within that period, Seller will repair or replace the product, in its sole discretion. Service under this Warranty can only be obtained by your delivering or shipping the product (with all shipping or delivery charges prepaid) to: **TRIPP LITE; 1111 W. 35th Street, Chicago IL 60609**. Seller will pay return shipping charges.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO NORMAL WEAR OR TO DAMAGE RESULTING FROM ACCIDENT, MISUSE, ABUSE OR NEGLIGENCE. SELLER MAKES NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THE WARRANTY EXPRESSLY SET FORTH HEREIN. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE; AND THIS WARRANTY EXPRESSLY EXCLUDES ALL INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES. (Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction.)

WARNING: The individual user should take care to determine prior to use whether this device is suitable, adequate or safe for the use intended. Since individual applications are subject to great variation, the manufacturer makes no representation or warranty as to the suitability or fitness of these devices for any specific application. The policy of Tripp Lite is one of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

GARANTIE LIMITÉE DE VIE

Le Vendeur garantit ce produit, s'il est utilisé conformément aux instructions applicables, contre tout défaut de matière et de main-d'oeuvre pendant sa vie du date de vente originare. Si le produit présente un défaut de matière ou de main-d'oeuvre pendant cette période, le Vendeur s'engage à le réparer ou à le remplacer, à sa discrétion. La réparation dans le cadre de la présente garantie ne peut être obtenue qu'en livrant ou en expédiant le produit (tous les frais d'expédition ou de livraison payés d'avance) à: **TRIPP LITE, 1111 W. 35th Street; Chicago, IL 60609 USA**. Le Vendeur s'engage à payer les frais d'expédition pour le renvoi du produit. Contactez l'Assistance Client de Tripp Lite à +1 (773) 869-1234, ou le service à la clientèle à Toronto au (416) 364-2460, avant d'envoyer l'équipement pour réparation.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS À L'USURE NORMALE OU AUX DOMMAGES RÉSULTANT D'UN ACCIDENT, D'UN MAUVAIS USAGE OU D'UNE NÉGLIGENCE. LE VENDEUR N'ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE QUE CELLE MENTIONNÉE EXPRESSÉMENT DANS LA PRÉSENTE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE SUSMENTIONNÉE; ET LA PRÉSENTE GARANTIE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUS LES DOMMAGES FORTUITS ET INDIRECTS. (Certaines juridictions n'autorisant pas de limitation de la durée de la garantie implicite et d'autres l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects, les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. La présente garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez jouir d'autres droits qui varient d'une juridiction à une autre.)

AVERTISSEMENT: Avant tout usage, l'utilisateur doit déterminer si le dispositif est adapté à l'emploi prévu et si, le cas échéant, il ne présente aucun danger. Comme les applications peuvent différer considérablement les unes des autres, le fabricant ne fait aucune déclaration ni n'accorde aucune garantie quant à l'adéquation de ces appareils à une application donnée. La politique de Tripp Lite est en amélioration constante. Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIA LIMITADA DE POR VIDA

El vendedor garantiza que este producto, si es usado de acuerdo a todas las instrucciones en este manual, estará libre de defectos originales de fabricación en materiales y mano de obra de por vida. Si el producto presentara defectos en partes o mano de obra durante el período antes mencionado, el vendedor reparará o reemplazará el producto a sola discreción. El servicio de garantía puede obtenerse solamente si el usuario entrega o envía el producto (con el material de empaque original y los cargos de fletes pagados) al Centro de Servicio más cercano o a: **TRIPP LITE, 1111 W. 35th Street; Chicago, IL 60609 USA**. El vendedor cubrirá los gastos de fletes al retornar el producto al usuario. Comuníquese al Departamento de Soporte Técnico en Chicago al +1 (773) 869-1234 o a su oficina regional más cercana antes de enviar unidades para su reparación.

ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN CASOS DE DESGASTE NORMAL O DAÑOS CAUSADOS POR ACCIDENTES, USO INCORRECTO, ABUSO O NEGLIGENCIA. EL VENDEDOR NO PROVEE NINGUNA OTRA GARANTIA EXCEPTO POR LA GARANTIA EXPRESA EN ESTE DOCUMENTO. EXCEPTO DONDE SEA PROHIBIDO POR LA LEY, TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACION O PROPIEDAD, SON LIMITADAS EN SU DURACION AL PERIODO DE GARANTIA AQUI MENCIONADO; ESTA GARANTIA EXPRESAMENTE EXCLUYE TODOS LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSIGUIENTES. (Algunos estados no permiten un período de tiempo limitado en garantías implícitas, y otros estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consiguientes, por lo que las limitaciones antes mencionadas pueden variar de acuerdo a su lugar de residencia. Esta garantía le concede a usted derechos específicos. Usted puede tener otros derechos de acuerdo al código legal local.)

ADVERTENCIA: Es la responsabilidad del usuario individual el determinar, previamente al uso de esta unidad, si el dispositivo es apropiado, adecuado o seguro para el uso deseado. Las aplicaciones individuales están sujetas a grandes variaciones, por lo que el fabricante no hace ninguna representación o concede ninguna garantía relacionada con el uso de estas unidades para ninguna aplicación específica. La política de Tripp Lite es una de mejoramiento constante. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

SERVICIO EN MÉXICO

CompuSupport México provee 36 centros autorizados de servicio ubicados en diferentes partes del país para reparar los productos de Tripp Lite. Si usted está en México D.F., lleve las unidades que necesiten ser reparadas en la oficina central de CompuSupport México, localizada en Roberto Gayol 29; Col. del Valle; México D.F. Tel / Fax: (5) 559-3022. Si usted no está en México D.F., por favor visite nuestra página en español en el Internet: www.triplite.com para obtener una lista completa de los centros autorizados de servicio, incluyendo direcciones y números telefónicos, de CompuSupport.

Si usted necesita soporte técnico, por favor comuníquese a la oficina de Tripp Lite de México, localizada en Av. San Antonio 256, Piso 6; Col. Ampliación Nápoles, 03849 México D.F. Tel: (5) 615-0252; Fax: (5) 615-0255; Hotline (línea de soporte técnico): (5) 575-0929.