



全部  $\sqrt{3.2}$

技术要求  
1. 零件不得有毛刺.

版本	电脑编号
A	

图档全名  
D:\

未注公差		审核		材料	
尺寸范围	容许公差	校对		硬度	
1~50	±0.10	设计		表面	
50~250	±0.15	制图		渗碳深	
250~1000	±0.30	福州福善风动设备有限公司		比例	1:1
1000~1500	±0.50	FUZHOU FUSHAN PNEUMATIC CO., LTD.		单位	mm
未注角度公差	±1°				

共用图号	
原始图号	1/台
投影	第一角投影
数量	1/台
机种	轮座
图名	6801
图号	
图纸	A4