
GLOBAL™ INDUSTRIAL
We can supply that.®

User's manual	Manual del usuario	Manuel de l'utilisateur
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente US: 1-800-645-2986	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986

Powder Coated Roof Access Hatch




These instructions are intended only to be a general guideline for installation. Follow local codes, roofing and sealing practices for the best weather-tight installations.

ATTENTION: Roof Access for authorized personnel only.

CAUTION: LID IS SPRING LOADED. Please open lid with caution.

NOTE: This product is designed to be installed onto flat roofs only.

1. Prepare the hole in the roof deck to match the Roof Hatch's internal dimensions.
2. Set the unit down onto the roof deck.
3. Line up the internal opening of the roof hatch with the hole prepared in the roof's surface.
4. Screw or nail directly into the roof through the predrilled mounting holes in the roof hatch's flange.
5. Spread some modified bitumen adhesive around the hatch on the curb and at least 3" past the end of the flange on the roof's surface.
6. Attach the cant strip to the adhesive on top of the roof hatch's flange so that it is flush with the unit's insulated curb wall. The cant strip should be positioned so it does not extend further than the edge of the flange.
7. Apply the roof flashing materials and sealants over the Roof hatch Flange, over the cant strip, and up under the curb frame. Refer to image below.
8. Spread modified firmly around all seams and don't leave any seams opened.
9. Optional: apply insulation material or caulk along the inside perimeter of roof hatch to ensure weather tight seal.




0827118

GLOBAL™ INDUSTRIAL
We can supply that.®

User's manual	Manual del usuario	Manuel de l'utilisateur
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente US: 1-800-645-2986	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986

Compuerta de acceso en techo con recubrimiento de polvo




Estas instrucciones se pretenden sólo ser una guía general para la instalación. Siga los códigos locales, las prácticas de techado y sellado para las mejores instalaciones de intemperie.

ATENCIÓN: Cubierta de acceso para personal autorizado solamente.

PRECAUCIÓN: LA TAPA LLEVA UN RESORTE. Por favor, abra la tapa con cuidado.

Nota: Este producto está diseñado para instalarse en techos planos solamente.


1. Prepare el orificio en la superficie del techo para que coincida con las dimensiones internas de la compuerta para techo.
2. Ponga la unidad hacia abajo sobre la cubierta para techo.
3. Alinee la abertura interna de la compuerta para techo con el orificio preparado en la superficie del techo.
4. Atornille o clave directamente en el techo a través de los agujeros de montaje pretaladrados en el reborde de la cubierta para techo.
5. Esparza un poco de adhesivo de betún modificado alrededor de la compuerta en el bordillo y al menos 3" más allá del extremo del borde en la superficie del techo.
6. Coloque la tira de canto del adhesivo sobre la borde de la compuerta para techo para que quede al ras con la pared del bordillo aislante de la unidad. La tira de canto debe colocarse para que no se extienda más allá del borde.
7. Aplique los materiales y selladores para techo en la compuerta para techo, sobre la tira de canto y hasta en el marco del borde. Vea la imagen a continuación.
8. Esparza modificado firmemente alrededor de todas las juntas y no deje ninguna junta abierta.
9. Opcional: Aplique el material de aislamiento o la masilla a lo largo del interior perímetro de la compuerta para techo para asegurar la hermeticidad con el tiempo.



GLOBAL™ INDUSTRIAL
We can supply that.®

User's manual	Manual del usuario	Manuel de l'utilisateur
Customer Service US: 1-800-645-2986	**Servicio de atención al Cliente US: 1-800-645-2986**	**Service à la clientèle Canada: 888-645-2986**

Trappe d'accès laquée



Ces instructions constituent uniquement un guide général d'installation. Suivez les codes locaux, les pratiques de toiture et d'étanchéité pour obtenir les meilleures installations étanches aux intempéries.

ATTENTION: Accès au toit pour le personnel autorisé uniquement.

MISE EN GARDE : COUVERCLE MUNI D'UN RESSORT. Veuillez ouvrir le couvercle avec précaution.

Remarque : Ce produit est conçu pour être installé sur des toits plats uniquement.

1. Préparez le trou dans la plate-forme de toit de manière qu'il corresponde aux dimensions internes de la trappe d'accès.
2. Posez l'unité sur la plate-forme du toit.
3. Alignez l'ouverture interne de la trappe avec le trou préparé dans la surface du toit.
4. Vissez ou clouez directement dans le toit à l'aide des trous de fixation préalablement percés au rebord de la trappe.
5. Étendez un peu d'adhésif au bitume modifié autour de la trappe au bord et au moins 3 po (7,62 cm) de l'extrémité du rebord sur la surface de la toiture.
6. Fixez le tasseau biseauté à l'adhésif en haut du rebord de la trappe de manière qu'il affleure la bordure du mur isolé de l'unité. Le tasseau biseauté doit être positionné de manière qu'il ne s'étende pas plus le loin que l'extrémité du rebord.
7. Appliquez les matériaux pour solin et les produits d'étanchéité sur le rebord de la trappe, sur le tasseau biseauté et au-dessus et au-dessous de la bordure du mur. Reportez-vous à l'image ci-dessous.
8. Étendez fermement autour de toutes les coutures et ne laissez aucune couture ouverte.
9. Optionnel : appliquez le matériau d'isolation ou calfeutrez le long du périmètre intérieur de la trappe pour s'assurer que c'est étanche aux intempéries.

