

Assembly Instructions

Instrucciones de Ensamblaje

Directives d'assemblage

Customer Service
US: 1-800-645-2986





Servicio de atención al Cliente
México: 01.800.681.6940

Service à la clientèle
Canada: 888-645-2986


Heavy Duty Production Bench – Optional Light Fixture

MODELS 607269A, 607270A & 607271A

CONTENTS		
Ref.	Qty.	Description
1	2	Support Bracket
2	2	Light Suspender
3	1	Light Assembly
H1	6	M6 x 1.0 x 1.375" Lg.
H2	6	Plain Washer
H3	6	M6 Hex Flange Nut
	1	4mm Hex Key






3



See detail A, B, C and D

Heavy Duty Production Bench Optional Light Fixture

Assembling Light Fixture and Adjusting Light Suspender





Note:

- A. Insert (1) T8-BI-Pin GB bulb
- B. Replace lenses
- C. Depress power cable using supplied nylon clips

⚠ WARNING ⚠

Disconnect power cord before inserting or removing bulb.



Heavy Duty Production Bench Optional Light Fixture

Bulb Installation

1. Remove lens cover

Squeeze lens sides and lift up to remove lens cover

End Cover

1. Remove end cover


Workbench bulb description (T8-BI-PIN GB)

48" fixture - use a 36" LED Tube


60" fixture - use a 48" LED Tube

72" fixture - use a 60" LED Tube

Insert bulb into slot of
lamp holder sockets




Note:
Input end of light
bulb MUST be in this
orientation of housing.




Heavy Duty Production Bench Optional Light Fixture


4. Rotate bulb 90° until it clicks into position.



Lamp Holder Socket



5. Snap end cover and lens cover into housing



Assembly Instructions

Customer Service
US: 1-800-645-2986

Instrucciones de Ensamblaje

Servicio de atención al Cliente
México: 01.800.681.6940






Directives d'assemblage

Service à la clientèle
Canada: 888-645-2986


Banco de Trabajo de Producción – Lámpara Opcional

MODELOS 607269A, 607270A & 607271A

CONTENIDO		
Ref.	Cant.	Descripción
1	2	Ménsula de apoyo
2	2	Montaje Suspendido
3	1	Ensamblaje Ligero
H1	6	M6 x 1.0 x 1.375" Lg.
H2	6	Arandela Plana
H3	6	Tuerca de Brida Hexagonal M6
	1	Llave Hexagonal 4mm



3






Ver Detalle A, B, C and D

Banco de Trabajo de Producción Lámpara Opcional

Instrucciones de
Ensamblaje

Ensamblaje de luminaria y ajuste del montaje suspendido





Nota:

- A. Inserte (1) Bombilla de T8-BI-Pin GB
- B. Reemplace el lente
- C. Baje el cable de alimentación usando los clips de nylon suministrados.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Desconecte el cable de alimentación antes de insertar o remover la bombilla.



Banco de Trabajo de Producción Lámpara Opcional

Instrucciones de
Ensamblaje

Instalación de bombilla

1. Remueva la lente

Presione los lados de
el lente y levante para
remover el lente.

Cubierta del final

1. Remueva la cubierta
del final

Inserte la bombilla en
la ranura del enchufe
de la lámpara.

Descripción de la bombilla de la mesa de trabajo
(T8-BI-PIN GB).

La luminaria de 48" usa tubo LED de 36".

La luminaria de 60" usa tubo LED de 48".

La luminaria de 72" usa tubo LED de 60".

Extremo de entrada


Extremo de entrada

Nota:
El lado "Input end" de la
bombilla DEBE estar en la
orientación de la cubierta.


Banco de Trabajo de Producción Lámpara Opcional

Instrucciones de
Ensamblaje


4. Gire la bombilla 90° hasta que oiga el encaje de la bombilla al bloquearse en posición.



Enchufe soporte de la lámpara




Posición abierta



Posición cerrada

5. Presione el final de la cubierta y la lente en la cubierta.



Assembly Instructions

Customer Service
US: 1-800-645-2986

Instrucciones de Ensamblaje

Servicio de atención al Cliente
México: 01.800.681.6940






Directives d'assemblage

Service à la clientèle
Canada: 888-645-2986

Établi à Usage Industriel – Luminaire Optionnel


MODÈLES 607269A, 607270A ET 607271A

CONTENU		
Réf.	Qté	Description
1	2	Console de support
2	2	Suspente de luminaire
3	1	Ensemble de luminaire
H1	6	M6 x 1,0 x 1,375" long.
H2	6	Rondelle plate
H3	6	6 Écrou hexagonal à embase M6
	1	Clé Allen 4 mm



2

3








Voir directives détaillées
A, B, C et D.

Établi à Usage Industriel Luminaire Optionnel

Directives
d'assemblage

Assemblage du luminaire et ajustement des suspentes de luminaire



Établi à Usage Industriel Luminaire Optionnel

Directives
d'assemblage

Installation du tube

1. Retirer le couvercle du tube.

Serrer les extrémités et
soulever le couvercle vers
le haut pour retirer le tube.

Couvercle
d'extrémité

2. Retirer le couvercle
d'extrémité.

Insérer le tube dans
les douilles du boîtier
du luminaire.


Description du tube de l'établi
(T8-BI-Pin GB à deux broches).

Luminaire de 48" – utiliser un tube DEL de 36"

Luminaire de 60" – utiliser un tube DEL de 48"

Luminaire de 72" – utiliser un tube DEL de 60"


Note:
L'extrémité d'entrée du
tube DOIT être insérée dans
cette extrémité du boîtier.




Établi à Usage Industriel Luminaire Optionnel

Directives
d'assemblage


4. Tourner le tube à 90° jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.



Douille du boîtier



Position ouverte



Position fermée

5. Fixer le couvercle du tube et le couvercle d'extrémité au boîtier.

